



SRR02005A

**Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 200/5A 0,6 VA klasse 1**

**Technische karakteristieken**

**Functies**

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

**Vermogen**

Vermogen	0,6 VA
----------	--------

**Afmetingen**

Doorsnede van de opening	18 mm
Hoogte	72,8 mm
Breedte	44,4 mm
Diepte	59,6 mm
Hoogte van de opening	19,5 mm
Breedte van opening	18 mm

**Connectiviteit**

Type connector/stekker	Draadaansluiting
------------------------	------------------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Spanning**

Nom. houdspanning netfrequentie (r.m.s)	3000 V
Maximale werkspanning	720 V

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-40 - 65 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 65 °C

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
Isolatieklasse	H

**Elektrische Stroom**

Primaire meetstroomsterkte In	200 A
Maximale secundaire stroomintensiteit	5 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	200 A
Thermische nominaal stroom	1,2*Ipr
Nominale kortstondige thermische stroom (Ith/1s)	60*Ipr
Nominale dynamische stroom	2,5*Ith
Overspanningsbegrenzende factor	FS 10

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja