



SRR02005A

### Klappwandler SC1 18mm 200/5A 0.6VA Klasse 1

#### Technische Eigenschaften

##### Funktionen

Genauigkeitsklasse

1

##### Leistung

Leistung

0,6 VA

##### Abmessungen

Durchmesser der Öffnung

18 mm

Höhe

72,8 mm

Breite

44,4 mm

Tiefe

59,6 mm

Höhe der Öffnung

19,5 mm

Breite der Öffnung

18 mm

##### Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

##### Spannung

Isolationsspannung Ui

3000 V

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-40 - 65 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 65 °C

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

##### Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite

200 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A

##### Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene  
Montageplatte

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja