



WH26915303C

kallysto.trend UP Gr.2x1 komplett: Taster / Taster mit Steckklemmen/ Lichtgrau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
Polanzahl	1

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	20 %
Rückwand Innenseite	Matt

Abmessungen

Höhe	154 mm
Breite	94 mm
Tiefe	43.0 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31.0 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	2
Ausführung Taster	Einzel-taster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Mit Krallenbefestigung	Nein

Anschluss

Lampenfassung Typ	Stecksocket
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25-+40 °C
--------------------	------------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Zentralstücke	Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster
---------------	--

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Beleuchtung	Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
Dichtung	Ohne Dichtung
Schaltart/Variante	Taster Wechsler
Anschlussart	Mit Federzuganschluss

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja