



WH26915303C

**kallysto.trend ENC Gr.2x1 compl.: Poussoir / Poussoir Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche

**Matière**

Couleur Gris clair

Finition Mat

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 154 mm

Largeur 94 mm

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect

Avec fixation à griffes Non

**Raccordement**

Type de douille de lampe Culot

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Textes**

Inscription Sans inscription

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

**Convient pour**

kallysto encastré

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui