



WH26915303C

kallysto.trend ENC Gr.2x1 compl.: Poussoir / Poussoir Gris

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
Nombre de pôles	1

Matière

Couleur	Gris clair
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	20 %
Finition fond profilé (installation)	Mat

Dimensions

Hauteur	154 mm
Largeur	94 mm
Profondeur	43.0 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	31.0 mm

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux	Sans
Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Bouton -poussoir simple
Contact d'acquiescement	Non

Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect
Avec fixation à griffes	Non

Raccordement

Type de douille de lampe	Culot
Type de connexion / prise	Borne de connexion

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - +40 °C
------------------------	--------------

Textes

Plaques centrales	La plaque centrale utilisé détermine la fonction interrupteur ou poussoir
-------------------	---

Textes

Inscription	Sans inscription
Mode de montage	Uniquement utilisable comme appareil individuel
Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
Joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité
Type de commutation	Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux
Type de raccordement	Avec raccord à ressort

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----