



WH27916203C

kallysto.pro UP Gr.2x1 komplett: Typ 23 / Typ 23 mit Schraubklemmen/ Lichtgrau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Abmessungen

Höhe 154 mm

Breite 94 mm

Anzahl Einheiten 2

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 23

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Vertikal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Ausstattung

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Typ Apparat Gr. II

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja