



WH25915600C

kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: StDo Typ 23 / StDo Typ 23 94x154mm Ultraweiss

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Ultraweiss

RAL Nummer 9016

Werkstoff Duroplast

Abmessungen

Höhe 152 mm

Breite 92 mm

Anzahl Einheiten 2

Einbautiefe Unterputz-Dosen 36 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 23

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Vertikal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Steckanschluss
Federzug-Anschluss

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Typ Apparat Gr. II

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja