



WH227303T

EB Steckdose 3x Typ 13/L3 + Flachkabedose Technofil

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	230 V
Nennspannung	230 - 230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

RAL Nummer	5012
Werkstoff	Metall Thermoplast

Abmessungen

Höhe	82 mm
Breite	85 mm
Tiefe	55 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	55 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 13/23
-----------------------	--------------------------

Installation, Montage

Montage auf	Geräteeinbaukanal
-------------	-------------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schnappbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Ja
--------------	----

Geeignet für

Hager Geräte Multimedia BRx / kallysto Unterputz	
--	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----