



WH26915304C

kallysto.trend ENC Gr.2x1 compl.: Poussoir / Poussoir Anthr.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Matière

Couleur Anthracite

Finition Mat

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 154 mm

Largeur 94 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Avec fixation à griffes Non

Raccordement

Type de douille de lampe Culot

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Sans inscription

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui