



WH27916205C

kallysto.pro UP Gr.2x1 komplett: Typ 23 / Typ 23 mit Schraubklemmen/ Schwarz

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
-------	---------

RAL Nummer	9005
------------	------

**Abmessungen**

Höhe	154 mm
------	--------

Breite	94 mm
--------	-------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Einbau-/Anschlussort	Vertikal
----------------------	----------

**Ausstattung**

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Sicherheit**

Stossfestigkeit IK	IK02
--------------------	------

**Geeignet für**

kallysto Unterputz	
--------------------	--

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----