



WH11440805A

basico pour combinaison: Thermostat sans interrupteur, 24V + face Noir

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	24 - 24 V
------------------	-----------

Tension nominale	24 V
------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Noir
---------	------

Code RAL	9005
----------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
---------	-------

Largeur	60 mm
---------	-------

Profondeur	45 mm
------------	-------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----