



WH11440805B

basico + plaque de fixation: Thermostat sans interrupteur, 24V + face Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	24 - 24 V
------------------	-----------

Tension nominale	24 V
------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Code RAL	9005
----------	------

Dimensions

Hauteur	77 mm
---------	-------

Largeur	77 mm
---------	-------

Profondeur	47 mm
------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----