




WH226812TG

Montage en canaux: T13/23-L2 + boîte p. câble plat POWER 3x2.5mm/boîte d'enc. G3

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
Tension nominale	230 - 230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	96 mm

Equipement

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Convient pour

kallysto encastré	
-------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----