



WH226801TG

Montage en canaux: T13/L1 + boîte Technofil (câble plat) avec boîte d'incorp. G3

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 230 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 96 mm

Profondeur 54 mm

##### Câble

Longueur de câble 0,45 m

##### Dimensions

Nombre d'unités 1

##### Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

##### Installation, montage

Position de montage/connexion Horizontal

##### Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Intégré dans la goulotte

Type de connecteur/prise USB Norme suisse type 13

##### Équipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

##### Capacité

Nombre de modules 1

##### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

##### Identification

Avec inscription Non

##### Textes

Type Appareil gr. I

##### Convient pour

kallysto encastré

---

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui