



WH227103T

**kallysto Kanal-EB: 2xT13/23-L3 + Technofil (Flachkabel) 3x2.5mm für Modular-Dose**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Abmessungen**

Höhe 82 mm  
Breite 85 mm  
Tiefe 55 mm

**Kabel**

Kabellänge 0.45 m

**Abmessungen**

Anzahl Einheiten 2  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 55 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13/23

**Installation, Montage**

Einbau-/Anschlussort Horizontal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

**Ausstattung**

Verdrehter Zentraleinsatz Nein  
Mit Klappdeckel Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Ohne Deckel

**Kapazität**

Anzahl Module 2

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein  
Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Ja

**Texte**

Typ Apparat Gr. I

**Geeignet für**

Hager Geräte Multimedia BRx / kallysto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja  
RoHS-konform Ja