



WH11440800A

basico pour combinaison: Thermostat sans interrupteur, 24V + face Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	24 - 24 V
------------------	-----------

Tension nominale

24 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL

9010

Dimensions

Hauteur	60 mm
---------	-------

Largeur

60 mm

Profondeur

45 mm

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----