



WH227101T

kallysto montage en canaux: 2x T13/23/Technofil L1/ Ecoline 3x2.5mm

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Dimensions

Hauteur 82 mm

Largeur 85 mm

Profondeur 55 mm

Câble

Longueur de câble 0.45 m

Dimensions

Nombre d'unités 2

Profondeur des boîtes d'encastrement 55 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13/23

Installation, montage

Position de montage/connexion Horizontal

Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement borne à vis

Equipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Oui

Textes

Type Appareil gr. I

Convient pour

Hager périphériques multimédia BRx / kallysto encastré

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui