



WH227101K

**Montage en canaux: Prise 2x type T13/23-L1 avec boîte pour cable plat Technofil**

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 230 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Dimensions

Hauteur 77 mm

#### Câble

Longueur de câble 0.45 m

#### Dimensions

Nombre d'unités 2

Profondeur des boîtes d'encastrement 38.2 mm

#### Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13/23

#### Installation, montage

Position de montage/connexion Horizontal

#### Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

#### Équipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

#### Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

#### Capacité

Nombre de modules 1

#### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

#### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

#### Identification

Avec inscription Oui

#### Textes

Type Appareil gr. I

#### Convient pour

Hager périphériques multimédia BRx / kallysto encastré / kallysto montage en saillie

#### Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui