



WH22680200T

kallysto insert: T13/L2 + boîte Technofil (câble plat)

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Dimensions

Hauteur	82 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	55 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	55 mm

Equipement

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Convient pour

Hager périphériques multimédia BRx / kallysto encastré

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui