



WH226801T

kallysto Einsatz: Typ 13/L1 mit Flachkabeldose Technofil

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Abmessungen

Höhe 82 mm

Breite 85 mm

Tiefe 55 mm

Kabel

Kabellänge 0,45 m

Abmessungen

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 55 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13

Installation, Montage

Einbau-/Anschlussort Horizontal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Ausstattung

Verdrehter Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Ja

Texte

Typ Apparat Gr. I

Geeignet für

Hager Geräte Multimedia BRx / kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja
