



WH226801T

kallysto insert: T13/L1 + boîte Technofil (câble plat)

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Dimensions**

Hauteur 82 mm

Largeur 85 mm

Profondeur 55 mm

**Câble**

Longueur de câble 0,45 m

**Dimensions**

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 55 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

**Installation, montage**

Position de montage/connexion Horizontal

**Connectivité**

Type de connexion / prise Raccordement borne à vis

**Equipement**

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Cache, porte**

Type de couvercle Aucun couvercle

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Oui

**Textes**

Type Appareil gr. I

**Convient pour**

Hager périphériques multimédia BRx / kallysto encastré

---

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui