



WH11440505A

basico: RTR mit Schalter + LED/230V, mit Front für Kombination Schwarz

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Dreh-/Druckknopf |
|-----------------------|------------------|

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennspannung | 230 V       |

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Einstellungen**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Sollwert Komforttemperatur | 5 - 30 °C |
|----------------------------|-----------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Schwarz     |
| RAL Nummer | 9005        |
| Glanzgrad  | Glänzend    |
| Werkstoff  | Duroplast   |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 60 mm   |
| Breite | 60 mm   |
| Tiefe  | 46.5 mm |

**Ausstattung**

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Ausführung Raumtemperaturregler | Bi-metall mit Ein/Aus Schalter |
|---------------------------------|--------------------------------|

**Sicherheit**

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

**Texte**

|          |   |
|----------|---|
| Aufdruck | Diverse Symbole<br>Mit Aufdruck für EIN/AUS |
|----------|---|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|