




WH227101TG

**kallysto Kanal-EB: 2xT13/23-L1 + Technofil (Flachkabel) 3x2.5 mit G3-Einbaudose**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 V       |
| Nennspannung | 230 - 230 V |

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 77 mm |
| Breite | 96 mm |
| Tiefe  | 54 mm |

**Ausstattung**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Klappdeckel | Nein |
|-----------------|------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

**Geeignet für**

|                    |  |
|--------------------|--|
| kallysto Unterputz |  |
|--------------------|--|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |