




WH226823T

kallysto Ecoline Montage en canaux: T13/23-L3 + boîte pour câble rond 3x2.5mm

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
Tension nominale	230 - 230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Dimensions

Hauteur	82 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	55 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	55 mm

Equipement

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Convient pour

Hager périphériques multimédia BRx / kallysto encastré
--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----