




WH227102TG

kallysto m. en canaux: 2x T13/23/Technofil L2/Ecoline 3x2.5mm + boîte à inc. G3

### Caractéristiques techniques

#### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 230 V       |
| Tension nominale | 230 - 230 V |

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 77 mm |
| Largeur    | 96 mm |
| Profondeur | 54 mm |

#### Equipement

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | Non |
|----------------------------|-----|

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

#### Convient pour

|                   |  |
|-------------------|--|
| kallysto encastré |  |
|-------------------|--|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |