



WH104406E

Einsatz: Raumtemperaturregler Bodenheizung mit Schalter

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Dreh-/Druckknopf
-----------------------	------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Max. Schaltstrom	16 A

Spannung

Nennspannung	230 - 230 V
Nennspannung	230 V

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V ~ 50 Hz
---------------------	---------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur	10-40 °C
----------------------------	----------

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Tiefe	51.4 mm
-------	---------

Bildschirm

Mit Display	Nein
-------------	------

Ausstattung

Ausführung Raumtemperaturregler	Fussbodentemperaturregler
Fühlerart	Fühlerwiderstand
Mit Heizung	Ja

Anschluss

Kontaktart	1S
------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP30
--------------	------

Kompatibilität

Art der HLK-Steuerung	Elektrische Heizung Heisses Wasser
-----------------------	---------------------------------------

Texte

Aufdruck	Diverse Symbole
----------	-----------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----