



WH11440400B

**basico ENC 77x77mm: Thémostat 230V avec plaque de fixation + face Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	230 - 230 V
------------------	-------------

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

**Dimensions**

Hauteur	77 mm
---------	-------

Largeur	77 mm
---------	-------

Profondeur	48 mm
------------	-------

**Equipement**

Type de thermostat	Bi-métal
--------------------	----------

**Textes**

Inscription	Divers symboles
-------------	-----------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----