



WH53822305Q

**kallysto apparent complet: Prise de charge USB C+C avec type 13 Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50-60 Hz
-----------	----------

**Puissance**

Puissance de sortie	2300 W
---------------------	--------

**Matière**

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %

**Dimensions**

Hauteur	88 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	63 mm

**Câble**

Longueur de câble	0 m
-------------------	-----

**Dimensions**

Nombre d'unités	3
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
Profondeur de montage	63 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13 USB-C
Section du conducteur	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage	En saillie
Position de montage/connexion	Vertical

**Connectivité**

Type de connexion / prise	QuickConnect Raccordement à fiche Borne de raccordement
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	USB-C

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Accessoires**

Pré-équipé avec Prise de courant + chargeur USB PD 2xtype C.

**Cache, porte**

Type de couvercle Aucun couvercle

**Capacité**

Nombre de modules 3

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK04

Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Non

**Textes**

Inscription Sans inscription

Fusible Entrées de câbles inclinées

Housse Sans couvercle

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Câblage 2 pôles + terre  
Câblage traversant de la phase et du neutre

Protection Adapté aux appareils de la classe de protection II

Marquage Sans marquage

Type Appareil gr. I

**Convient pour**

kallysto montage en saillie

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui