



WH53822304Q

kallysto AP-Apparat komplett: USB C+C-Ladesteckdose + Typ 13 Anthrazit

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50-60 Hz
----------	----------

Leistung

Ausgangsleistung	2300 W
------------------	--------

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7024
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %

Abmessungen

Höhe	88 mm
Breite	88 mm
Tiefe	63 mm

Kabel

Kabellänge	0 m
------------	-----

Abmessungen

Anzahl Einheiten	3
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm
Einbautiefe	63 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 13 USB-C
Leiterquerschnitt	1.5 - 2.5 mm ²

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Einbau-/Anschlussort	Vertikal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckanschluss Anschluss mit Kabelschuh
Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	USB-C

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose + USB PD-Ladegerät 2x Typ C

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 3

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stossfestigkeit IK IK04

Schutzart IP IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Sicherung Kabeleinführungen abgeschrägt

Abdeckung ohne Abdeckung

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Verdrahtung 2-polig + Erde

Phase und Neutralleiter durchverdrahtet

Schutz Für Geräte der Schutzklasse II geeignet

Beschriftung Ohne Beschriftung

Typ Apparat Gr. I

Geeignet für

kallysto Aufputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja