



WH37649000D



FLF Gr.1 komplett: 3x Typ 13 +1.5m Kabel +Schutzhülle Weiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

RAL Nummer	9010
------------	------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Abmessungen

Höhe	62.5 mm
------	---------

Breite	75 mm
--------	-------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 13
-----------------------	-----------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Einbaubar Klemmbefestigung
------------	-------------------------------

Ausstattung

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK02
-------------------	------

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Geeignet für

FLF-Aufputzmontage	
--------------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----