



WH37649000D



FLF Gr.1 komplett: 3x Typ 13 +1.5m Kabel +Schutzkappe Weiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

RAL Nummer 9010

Werkstoff Thermoplast

Abmessungen

Höhe 62.5 mm

Breite 75 mm

Anzahl Einheiten 3

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Horizontal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Anschluss mit Kabelschuh
Schraubanschluss

Montageart Einbaubar
Klemmbefestigung

Ausstattung

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 3

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Typ Apparat Gr. II

Geeignet für

FLF-Aufputzmontage

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja