



WH37649000D



FLF Gr.1 complet: Prise 3x T13 +1.5m câble avec capuchon de protection / Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Code RAL 9010

Matière Thermoplastique

Dimensions

Hauteur 62.5 mm

Largeur 75 mm

Nombre d'unités 3

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

Installation, montage

Montage Encastré

Position de montage/connexion Horizontal

Connectivité

Type de connexion / prise Borne de raccordement
Borne à vis

Type de montage Installation à encastrer
Fixation par serrage

Equipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 3

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Type Appareil gr. II

Convient pour

FLF monté en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui