



WH37629100D



**FLF Gr.1 komplett: 2x T13 +1.5m Kabel +Schutzhülle +Winkel Weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
------------	------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

**Abmessungen**

Höhe	67.5 mm
------	---------

Breite	84 mm
--------	-------

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 13
-----------------------	-----------------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Einbaubar Klemmbefestigung
------------	-------------------------------

**Ausstattung**

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	3
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK02
-------------------	------

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

**Geeignet für**

FLF-Aufputzmontage	
--------------------	--

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----