



WH53822303Q

kallysto AP-Apparat komplett: USB C+C-Ladesteckdose + Typ 13 Lichtgrau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50-60 Hz

Leistung

Ausgangsleistung 2300 W

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Abmessungen

Höhe 88 mm

Breite 88 mm

Tiefe 63 mm

Kabel

Kabellänge 0 m

Abmessungen

Anzahl Einheiten 3

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Einbautiefe 63 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13
USB-C

Leiterquerschnitt 1.5 - 2.5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Einbau-/Anschlussort Vertikal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Steckanschluss
Anschluss mit Kabelschuh

Mit Krallenbefestigung Nein

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB USB-C

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose + USB PD-Ladegerät 2x Typ C

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 3

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stossfestigkeit IK IK04

Schutzart IP IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Sicherung Kabeleinführungen abgeschrägt

Abdeckung ohne Abdeckung

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Verdrahtung 2-polig + Erde

Phase und Neutralleiter durchverdrahtet

Schutz Für Geräte der Schutzklasse II geeignet

Beschriftung Ohne Beschriftung

Typ Apparat Gr. I

Geeignet für

kallysto Aufputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja