



WH53822300Q

kallysto apparent complet: Prise de charge USB C+C avec type 13 Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50-60 Hz
-----------	----------

Puissance

Puissance de sortie	2300 W
---------------------	--------

Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %

Dimensions

Hauteur	88 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	63 mm

Câble

Longueur de câble	0 m
-------------------	-----

Dimensions

Nombre d'unités	3
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
Profondeur de montage	63 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13 USB-C
Section du conducteur	1.5 - 2.5 mm ²

Installation, montage

Montage	En saillie
Position de montage/connexion	Vertical

Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect Raccordement à fiche Borne de raccordement
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	USB-C

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Accessoires

Pré-équipé avec Prise de courant + chargeur USB PD 2xtype C.

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 3

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK04

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Inscription Sans inscription

Fusible Entrées de câbles inclinées

Housse Sans couvercle

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Câblage 2 pôles + terre
Câblage traversant de la phase et du neutre

Protection Adapté aux appareils de la classe de protection II

Marquage Sans marquage

Type Appareil gr. I

Convient pour

kallysto montage en saillie

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui