



WH408223F

Insert avec plaque de fixation: Prise de charge USB C+C avec prise type 13/23

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50-60 Hz

Puissance

Puissance de sortie 2300 W

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 41,6 mm

Câble

Longueur de câble 0 m

Dimensions

Nombre d'unités 3

Profondeur des boîtes d'encastrement 40,1 mm

Profondeur de montage 1,5 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13/23
USB-C

Section du conducteur 1,5 - 2,5 mm²

Installation, montage

Montage En saillie
Encastré

Position de montage/connexion Vertical

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect
Raccordement à fiche
Borne de raccordement

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB USB-C

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant + chargeur USB PD 2xtype C.

Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
Fusible	Entrées de câbles inclinées
Housse	Sans couvercle
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Câblage	2 pôles + terre Câblage traversant de la phase et du neutre
Protection	Adapté aux appareils de la classe de protection II
Marquage	Sans marquage
Type	Appareil gr. I

Convient pour

basico encastré / kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui