



WH408223E

Einsatz: USB C+C-Ladesteckdose mit Steckdose Typ 13/23

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50-60 Hz
----------	----------

Leistung

Ausgangsleistung	2300 W
------------------	--------

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %

Abmessungen

Höhe	58 mm
Breite	58 mm
Tiefe	41,6 mm

Kabel

Kabellänge	0 m
------------	-----

Abmessungen

Anzahl Einheiten	3
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40,1 mm
Einbautiefe	1,5 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 13/23 USB-C
Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm ²

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Vertikal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckanschluss Anschluss mit Kabelschuh
Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Aufputz Schraubbefestigung Einbaubar
Anschluss-/Steckertyp USB	USB-C

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose + USB PD-Ladegerät 2x Typ C

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Sicherung	Kabeleinführungen abgeschrägt
Abdeckung	ohne Abdeckung
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Verdrahtung	2-polig + Erde Phase und Neutraleiter durchverdrahtet
Schutz	Für Geräte der Schutzklasse II geeignet
Beschriftung	Ohne Beschriftung
Typ	Apparat Gr. I

Geeignet für

basico Unterputzmontage / kallysto Aufputz / kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja