




VA60T



Технічні характеристики

Розміри

| | |
|---------|--------|
| Висота | 740 mm |
| Ширина | 285 mm |
| Глибина | 22 mm |

Кришка, дверцята

| | |
|-------------------------|------------|
| Дверцята/кришка прозорі | Ні |
| Кількість дверей шафи | 1 |
| Тип дверей шафи | Стоп-двері |
| Кількість замків | 0 |

Матеріали

| | |
|----------|------------------------|
| Код RAL | 9010 |
| Colour | Чистий білий |
| Матеріал | Метал |
| Обробка | З порошковим покриттям |

Безпека

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP30 |
| Тип блокування | Замикається на замок |

Обладнання

| | |
|----------------------|---|
| Кількість рядів щита | 5 |
|----------------------|---|

Підключення

| | |
|-------------|-------------------|
| Тип монтажу | Защіпне кріплення |
|-------------|-------------------|

Установлення, монтаж

| | |
|--|----|
| Підходить для зовнішнього використання | Ні |
|--|----|

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| Без галогену | Так |
| REACH-SVHC free | Так |
| Відповідність RoHS | Так |