



FR22W1

Wandler- und Messschrank, universN, inkl.Socket bis 400A, IP55, SKII, 2050x550mm

**Technische Eigenschaften**

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Stangenschloss

**Abmessungen**

Höhe	2050 mm
Breite	550 mm
Tiefe	275 mm

**Konnektivität**

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
------------	------

**Ausstattung**

Öffnungswinkel	0 - 120
----------------	---------

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
Isolationsspannung Ui	600 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	275 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4	25 kA

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Ausstattung**

Anzahl Zählerplätze <=63 A	1
----------------------------	---

**Netzform**

Netzform	TN-S
----------	------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

