



FR92W0

Wandler- und Messschr,Univ.N,1400x550x275mm, NAR NH2 SLT, AAR Lastsch.400A

Technische Eigenschaften

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss

Abmessungen

Höhe	1400 mm
Breite	550 mm
Tiefe	275 mm

Konnektivität

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Ausstattung

Öffnungswinkel	0 - 120
----------------	---------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
Isolationsspannung Ui	600 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC

Elektrischer Strom

Nennstrom	280 A
-----------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Ausstattung

Anzahl Zählerplätze <=63 A	1
----------------------------	---

Netzform

Netzform	TN-S
----------	------

Abbildungen | Zeichnungen

