



FP62Z2N

Wandler-Messschr, universN, IP44, SKII, 950x550x205mm, TAB2023 Mitteldeutschland

Technische Eigenschaften

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Stangenschloss

Abmessungen

Höhe	950 mm
Breite	550 mm
Tiefe	205 mm

Konnektivität

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Werkstoff

RAL Nummer	9010
------------	------

Ausstattung

Öffnungswinkel	0 - 120
----------------	---------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
Isolationsspannung Ui	600 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Ausstattung

Anzahl Zählerplätze <=63 A	1
----------------------------	---

Netzform

Netzform	TN-S
----------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

