



LF2002008014

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

Výška	18 mm
Vnitřní průřez vodiče	228 - 228 mm <sup>2</sup>

##### Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	1
---	---

##### Materiál

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch	Neošetřený
Kód RAL	8014
Barva	Hnědá

##### Konektivita

Spojení kanálu	Bez spojky
----------------	------------

##### Vybavení

Počet přepážek	0
Počet oddílů	1 - 1
Počet připojitelných přepážek	0
Včetně kabelové příchytky	Ne
S ochrannou fólií	Ne

##### Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano