



LF4004008014

Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x40mm braun

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	40 mm
Breite	40 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	900 - 900 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	6
---	---

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	8014
Farbe	Braun

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

**Konnektivität**

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

**Ausstattung**

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhaltekammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja