



LF2003508014

Goulotte 20035, marron

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	20 mm
Largeur	33 mm
Longueur	2000 mm

Plastron, porte

Type de couvercle	Prémonté
-------------------	----------

Dimensions

Section intérieure / utile	440 - 440 mm²
----------------------------	---------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	2
---	---

Matières

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	8014
Couleur	Marron
Transparent	No

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
--	----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	No
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	No

Configuration

Traitement antibactérien	No
--------------------------	----

Éléments fournis

Livraison sur rouleau	No
-----------------------	----

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui