



LF2003508014

LF20035-RAL8014 kanaal compleet

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	20 mm
Breedte	33 mm
Lengte	2000 mm

Deksel, deur

Type deur	Voorgemonteerd
-----------	----------------

Afmetingen

Binnendoorsnede	440 - 440 mm ²
-----------------	---------------------------

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	2
--	---

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	8014
Kleur	Bruin
Transparant	Nee

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Zonder koppeling
---------------------	------------------

Uitrusting

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Nee

Configuratie

Met antibacteriële behandeling	Nee
--------------------------------	-----

Leveringsomvang

Leverbaar op rol	Nee
------------------	-----

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja