



LF2003508014

## Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm braun

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 20 mm   |
| Breite | 33 mm   |
| Länge  | 2000 mm |

#### Abdeckung, Tür

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Deckelausführung | Vormontiert |
|------------------|-------------|

#### Abmessungen

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Lichter innerer Querschnitt | 440 - 440 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|---------------------------|

#### Kapazität

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 2 |
|---------------------------------------------------------|---|

#### Werkstoff

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Werkstoff   | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche  | Unbehandelt            |
| RAL Nummer  | 8014                   |
| Farbe       | Braun                  |
| Transparent | Nein                   |

#### Sicherheit

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| Schutzart IP      | IP30 |

#### Normen

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|----------------------------------------------|------|

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

#### Anschlussmöglichkeiten

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Kanalverbindung | Ohne Kupplung |
|-----------------|---------------|

#### Ausstattung

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Anzahl der Trennwände         | 0     |
| Kammeranzahl                  | 1 - 1 |
| Anzahl steckbare Trennwände   | 0     |
| Mit Kabelhalteklammer         | Nein  |
| Anzahl Kabelklammer pro Meter | 0     |
| Mit Schutzfolie               | Nein  |

#### Konfiguration

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Mit antibakterieller Behandlung | Nein |
|---------------------------------|------|

#### Lieferumfang

|                     |      |
|---------------------|------|
| Lieferung auf Rolle | Nein |
|---------------------|------|

#### Nachhaltigkeit

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |