



BD225N

## FI-Block 2P 25A 30mA A Typ

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Isolationsspannung Ui	500 V
Stossspannungsfestigkeit	4000 V

#### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

#### Elektrischer Strom

Bemessungsfehlerstrom Idn	30 mA
Nennstrom	25 A

#### Architektur

Polanzahl	2
Position Neutralleiter	Rechts

#### Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

#### Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen

#### Abmessungen

Höhe	70 mm
Breite	44 mm
Tiefe	83 mm

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----