



BD241

Bloco dif. 2P 40A 30mA tipo AC 2M

Características técnicas

Arquitetura

Número de polos	2
-----------------	---

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
---------------------------------	-------

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V
---	--------

Intensidade de corrente

Corrente de funcionamento residual nominal Idn	30 mA
--	-------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	40 A
------------------	------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

Imagens e esquemas

