



VU48BV2

Kleinv., volta, UPV, 4x12PLE, IP30, best. u. verdrah., 2 FI-Kreise, Übersp. abl., Hauptsch.

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Kapazität

Anzahl Module 48

Spannung

Nennspannung 400 - 400 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Abmessungen

Tiefe 94,50 mm

Innentiefe 91,50 mm

Höhe 755,50 mm

Breite 348 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Materialdicke Seitenwand 2,50 mm

Abdeckung, Tür

Verriegelbar Nein

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Werkstoff

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

Werkstoff Kunststoff

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Ausstattung

Anzahl Reihen 4

Mit Energiezähler Nein

Anzahl der Schienen 4

Erweiterung möglich Ja

Mit Klingeltransformator Nein

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP30

Schutzklasse Schutzklasse II

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja