



UZ83S3D

Raildrager 185 mm, 3-polig, 185 mm tot Cu 100x10 mm, IP54 (2 stuks)

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	750 mm
Breedte	70 mm
Diepte	50 mm
Dikte rail	10 - 10 mm

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----